



REQ524X



IK07 IP54

## Platine de rue vidéo 24/2 boutons d'appel acier inoxydable one

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation en saillie ou sur goutlotte

#### Fonctions

Fonctions de sécurité Secret d'écoute et secret de vue

Extension vidéo possible Oui

#### Compatibilité

Pour l'étiquette 12 mm

#### Commandes & indicateurs

Poussoir d'appel touche d'appel avec lumière, ouvre-porte ou sans fonction, réglable ; poussoir d'appel avec tonalité d'acquiescement (déconnectable) et retour tactile

Temps de fermeture du poussoir d'appel max. 3 s

Nombre de boutons d'appels 24

Fonction de commandes ouverture de porte paramétrable uniquement lors d'une connexion ou à tout moment

#### Tension

Tension de service 24 V DC

Tension de commutation d'ouverture porte max. 24 V

#### Intensité du courant

Courant de commutation d'ouverture porte max. 1 A

#### Dimensions

Profondeur 25 mm

Profondeur de montage 22.5 mm

Compensation de l'épaisseur du mur 17 mm

Caméra dôme 33 mm

Dimensions face avant (L x H x P) 225.5 x 422 x 2 mm

Dimension du porte nom (L x H) 75.5 x 14.5 mm

Dimensions du porte nom (L x H) 72.4 x 12 mm

Dimensions du porte nom (L x H x P) 72.4 x 12 x 0.14 mm

Hauteur 422 mm

Hauteur de montage recommandée pour la caméra 1.5 m

Épaisseur de l'insert de porte-nom max. 0.5 mm

Largeur 225.5 mm

Épaisseur de l'acier inoxydable 2 mm

<b>Caméra</b>	
Angle d'ouverture angle de rotation de la caméra horizontal/vertical	11.5 °
Courant absorbé par la caméra (en fonctionnement)	240 mA
Courant absorbé par la caméra (en veille)	6 mA
Courant absorbé par le chauffage de la caméra	100 mA
Résolution caméra (horizontal x vertical)	720 x 480 px
Ensemble caméra	réglage de la caméra par vis de fixation d'accès frontal
Angle d'ouverture horizontal de la caméra	140 °
Angle d'ouverture vertical de la caméra	120 °
Tension de service LED et chauffage de la caméra	12 V AC
<b>Matières</b>	
Couleur des lignes design	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable
Matière	acier inoxydable
Aspect de la surface	mat
Matériau / Surface	surface en acier inoxydable brossée transversalement
<b>Gestion de l'éclairage LED</b>	
Courant de service LED par module touche d'appel	45 mA
<b>Installation, montage</b>	
Mode de montage	pour montage vertical
<b>Câble</b>	
Ø de conducteur	0.5...0.8 mm
<b>Accessoires inclus</b>	
Outil	avec outil d'ouverture
<b>Équipement</b>	
Durée de déverrouillage ouvre-porte	1...10 s
Face avant	face avant à mécanisme d'ouverture invisible avec ligne de vie
<b>Utilisation</b>	
Technologie du système	2 fils
<b>Sécurité</b>	
Conformité REACH	Non
Sans halogène	Non
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	-20...55 °C
Température de stockage/transport	-30...80 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation)	0...65 % (sans condensation)

## Instructions

---

Texte d'indication

Attention ! Ne pas diriger la caméra directement sur des sources de lumière / rayons directs du soleil, sur un fort contraste ou sur un support fortement réfléchissant.