



REU511X



Caméra/haut-parleur combi .2 .

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage Installation à encastrer

Matière

Couleur Noir

Matière Thermoplastique

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels 0

Dimensions

Hauteur 100 mm

Largeur 100 mm

Profondeur 51 mm

Diamètre du dôme de la caméra 48 mm

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport 5 - 40 °C

Textes

Mode de montage Pour l'intégration dans des platines de rue et des boîtes aux lettres

Raccordement Contact de commutation relais libre de potentiel, Pour touche d'éclairage pour la commande d'automatisme d'éclairage/de relais bus, Pour extenseur de touche BTE-116

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement) 2,40 VA

Puissance absorbée (veille) 0,24 W

Fonctions

Fonction Voir

Raccordement

Section du conducteur 0 - 0 mm²

Installation, montage

Montage Encastré