



LNH30289M4T

Fusible NH3 gTr 400V 289A indicateur central et préhenseur sous tension

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	100 kA
Tension assignée d'emploi Ue	400 V
Type de tension d'alimentation	AC

Intensité du courant

Courant de coupure crête	100 kA
Courant assigné nominal	289 A

Protection

Taille de l'élément fusible	NH3
-----------------------------	-----

Dimensions

Profondeur produit installé	84 mm
Hauteur produit installé	150 mm
Longueur	80 mm
Largeur produit installé	53 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	18.6 W
-----------------------------------	--------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

Conditions d'utilisation

Altitude	2000 m
Isolé	Non