



SBN463

## Interrupteur modulaire 4 pôles 63A

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de pôles	4
Position du neutre	Sans neutre
Type de pôles	4P

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
Pouvoir de fermeture à 400 V en AC23A	1332 A
Courant court-circuit avec fusible gl-gG	0,94 kA
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	63 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	63 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	63 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	63 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	40 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	40 A
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415 V AC selon IEC60947-3	1,33 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947	0,94 kA

#### Installation, montage

Couple de serrage	2,80 - 2,80 Nm
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	440 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V

#### Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Fréquence

**Dimensions**

Hauteur	83 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	69 mm

**Équipement**

Nombre de contacts NO	4
Nombre de contacts NF	0

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-20 - 70 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	2.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	2.5 - 25 mm <sup>2</sup>

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manœuvres	60000
Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles	5000
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles	5000

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	9,20 W
Puissance dissipée par pôle à In	2,30 W

**Connectivité**

Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Bornes alignées
Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires	Bornes alignées