



LVS00100SP

Sectionneur HPC à fusible LV taille 00 100mm tripolaire M8

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	3 P
Type de pôles	3 P

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	690 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 kV

Intensité du courant

Courant de coupure crête	100 kA
Courant nominal pour Ue=500 V AC IEC 61439-1 5.3.2	160 A
Courant nominal pour Ue=690 V AC IEC 61439-1 5.3.2	160 A
Courant assigné nominal	160 A
Courant assigné admissible sous 1 seconde	5 kA
Courant assigné de court-circuit pour Ue=400V selon IEC 61439-1 3.8.10.4	100 kA
Courant assigné de court-circuit pour Ue=690V selon IEC 61439-1 3.8.10.4	100 kA
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4	160 A
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4	160 A
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4	160 A
Courant therm.convention.à air libre+couteaux de section.et section transv.nom.	220 A
Courant thermique conventionnel à air libre avec fusibles et section transv.nom.	160 A
Courant assigné de court-circuit pour Ue=500V selon IEC 61439-1 3.8.10.4	100 kA

Courant / température

Courant assigné à 40°C	160 A
Courant assigné à 45°C	152 A
Courant assigné à 50°C	144 A
Courant assigné à 55°C	136 A
Courant assigné à 60°C	128 A

Courant assigné à 65°C	120 A
Courant assigné à 70°C	112 A
Protection	
Taille de l'élément fusible	NH00
Dimensions	
Hauteur produit installé	123 mm
Longueur	401 mm
Largeur produit installé	50 mm
Distance des barres omnibus	100 mm
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	20 W
Pertes en puissance à pleine charge	56 W
Max. Puissance dissipée par le fusible installée dans l'appareil	12 W
Puissance dissipée avec câble	36.46 W
Endurance	
Endurance électrique en nombre de cycles	200
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	1400
Durée de vie totale de l'appareil (vie mécanique+électrique) IEC 60947-3 tabl.4	1600
Matières	
Poids du cuivre contenu dans le produit	645 g
Poids de l'argent contenu dans le produit	1.45 kg
Matière	Plastique + metal
Installation, montage	
Couple de serrage	14Nm
Couple de serrage monté sur jeu de barres	14 Nm
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	4 - 95mm ²
Section de raccordement en câble rigide	4 / 95mm ²
Type de connexion	Raccordement à vis
Standards	
Services assignés selon IEC 60947-1 4.3.4	Fonctionnement permanent
Manoeuvre des appareils de connexion selon IEC 60947-1 2.4	actionnement manuel (d'un commutateur mécanique)
Catégorie d'utilisation pour Ue=400V AC selon IEC-60947-3 tableau 5	AC-23B
Catégorie d'utilisation pour Ue=500V AC selon IEC-60947-3 tableau 5	AC-22B
Catégorie d'utilisation pour Ue=690V AC selon IEC-60947-3 tableau 5	AC-22B
Directive européenne WEEE	concerné
Section transversale standard IEC 60947-1 tableaux 9 et 10	70 mm ²

Sécurité

Indice de protection IP	IP2X
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25...55 °C
------------------------	-------------

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
--	---

Température de stockage/transport	-40...70 °C
-----------------------------------	-------------