



LVZPSR75

Transformateur de Courant pour LV NH00 185mm 75/5A 2,5VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de produit	Transformateur de courant à tubes
Mode de fixation	sur jeu de barres

Fonctions

Classe de précision	1
---------------------	---

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

Tension

Tension assignée d'isolement	3 kV
------------------------------	------

Intensité du courant

Courant Max au primaire	75 A
Courant Max au secondaire	5 A
Courant primaire	75 A

Dimensions

Profondeur produit installé	30 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Longueur	50 mm
Largeur produit installé	49.5 mm
Taille de la barre	Rundleiter d= max. 21mm
Diamètre de l'ouverture	21 mm

Connexion

Type de connexion	vis
-------------------	-----

Accessoires inclus

Avec rail en cuivre	Non
---------------------	-----

Equipement

Nombre d'entrées	1
Avec protection tactile	Oui

Utilisation

Rapport de transformation	75A ; 5A
---------------------------	----------

Standards

Produit certifié	non
------------------	-----

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP10
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-40...40 °C
Température de stockage/transport	-40...75 °C