



LVZWE400

## Transformateur de Courant pour LV NH1-3 400/1A 5VA Classe 1

### Caractéristiques techniques

#### Fonctions

Classe de précision	1
---------------------	---

#### Puissance

Puissance	5 VA
-----------	------

#### Dimensions

Diamètre de l'ouverture	21 mm
Hauteur	63,50 mm
Largeur	59,50 mm
Profondeur	30,10 mm

#### Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Tension

Tension assignée d'isolement	3000 V
------------------------------	--------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 40 °C
Température de stockage/transport	-40 - 75 °C

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP10
-------------------------	------

#### Courant électrique

Courant Max au primaire	400 A
Courant Max au secondaire	1 A

#### Installation, montage

Montage	Fond
---------	------