



Parafoudre combiné T1+T2 1P limp 25kA Up 1.5kV contact signalisation + fusible

Caractéristiques techniques

Configuration du réseau

Type de réseau TN-S, TT

Courant électrique

Courant choc (limp) L-N(PEN)/ N-PE 50 kA

Courant tenue aux chocs limp (10/350 µs)
selon IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE 25 kA

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis, Raccordement à fiche

Equipement

Avec contact de signalisation à distance Oui

Capacité

Nombre de modules 2

Tension

Niveau de protection Up IEC61643-1 1,50 kV

Tension de service continue Uc selon
IEC61643-1 264 V

Architecture

Nombre de pôles 1

Conditions d'utilisation

Température de service -40 - 80 °C

Dimensions

Hauteur 167 mm

Largeur 35,50 mm

Profondeur 74,5 mm

Commandes et indicateurs

Avec témoin lumineux Oui

Normes

Classe d'exigence IEC61643 T1, T2

Installation, montage

Couple de serrage 4,50 - 4,50 Nm

Raccordement

SPA180

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	35 - 35 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	35 - 35 mm ²
Contact de signal Sections de connexion	0,14 - 1,5 mm ²