



MM506N



## Disjoncteur moteur 3P 1-1.6A ; 0.25/0.55 kW à 230/415V

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	1,60 A
-------------------------	--------

#### Dimensions

Hauteur	140 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	75 mm

#### Architecture

Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
Nombre de pôles	3

#### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Catégorie de surtension selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1	3
Type de tension d'alimentation	AC

#### Connectivité

Type de connexion contrôle et contact aux	Borne à vis
---	-------------

#### Équipement

Plombable	Non
Équipé d'un contact de signalisation	Non
Avec protection thermique	Oui

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------