



NBN540



Disjoncteur 1P+N 10kA/15kA B-40A 2M

Caractéristiques techniques

Architecture

Position du neutre	droite
Nombre de pole protégé	1
Nombre de pôles	2 P
Mode de fixation	rail DIN

Fonctions

Avec pole de Neutre coupé	Oui
---------------------------	-----

Modèle

Nombre de modules	2
-------------------	---

Connectivité

Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Bornes alignées
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées

Principales caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné I_{cn} sous AC selon IEC 60898-1	10 kA
Tension assignée d'emploi U_e	230 V
Type de tension d'alimentation	AC

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Seuil minimal de tension d'emploi (U_e min)	12 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal	40 A
Pouvoir de coupure de service I_{cs} AC selon IEC 60898-1	7.5 kA
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif	1.13 / 1.45 I_n
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif	3 / 5 I_n
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC	4 / 7 I_n
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC	1.13 / 1.45 I_n
Courant assigné à -10°C selon IEC 60947	64.1 A
Courant assigné à -15°C selon IEC 60947	66.46 A

Courant assigné à -20°C selon IEC 60947	68.43 A
Courant assigné à -25°C selon IEC 60947	70.41 A
Courant assigné à -5°C selon IEC 60947	62.5 A
Courant assigné à 0°C selon IEC 60947	60.53 A
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947	56.57 A
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947	54.59 A
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947	52.62 A
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947	50.64 A
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947	49.8 A
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947	46.69 A
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947	44.71 A
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947	42.73 A
Courant assigné à 5°C selon IEC 60947	58.55 A
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947	40 A
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947	38.78 A
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947	36.8 A
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947	34.82 A
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947	32.85 A
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1	10 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2	15 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2	15 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1	10 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2	15 kA
Courant / température	
Courant assigné à -25°C	60.16 A
Courant assigné à -20°C	58.43 A
Courant assigné à -15°C	56.7 A
Courant assigné à -10°C	55.35 A
Courant assigné à -5°C	53.24 A
Courant assigné à 0°C	51.51 A
Courant assigné à 5°C	49.78 A
Courant assigné à 10°C	48.06 A
Courant assigné à 25°C	42.87 A
Courant assigné à 30°C	40 A
Courant assigné à 35°C	39.41 A
Courant assigné à 40°C	37.69 A
Courant assigné à 45°C	35.96 A
Courant assigné à 50°C	34.99 A
Courant assigné à 55°C	32.5 A
Courant assigné à 60°C	30.77 A
Courant assigné à 65°C	29.04 A
Courant assigné à 70°C	27.31 A

Coefficient de correction du courant

Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés	1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	0.95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	0.9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	0.85
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz	1.1
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz	1.2
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz	1.5
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz	1.1

Dimensions

Profondeur produit installé	70 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	35 mm

Fréquence

Fréquence	50 à 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit	7.5 W
Puissance dissipée totale sous IN	6.7 W
Puissance dissipée par pôle à In	3.36 W

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	20000

Installation, montage

Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Couple de serrage	2,8Nm
Type de loquet haut pour produits modulaires	Non applicable
Type de loquet bas pour produits modulaires	Plastique
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Démontabilité haute pour produits modulaires	Oui
Démontabilité basse pour produits modulaires	Oui
Approprié pour montage encastré	Oui

Connexion

Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple	1 / 25 mm ²
--	------------------------

Section de raccord bornes aval en câble rigide	1 / 35 mm ²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 / 35 mm ²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 / 25 mm ²
Position des cages aval à la livraison	fermées
Position des cages amont à la livraison	ouvertes

Équipement

Accessoirable	Oui
Intègre porte étiquette transparent	Oui

Standards

Texte norme	EN 60898-1 ; IEC 60947-2
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25...70 °C
Classe de limitation d'énergie I ² t	3
Altitude	2000 m
Température de stockage/transport	-25...80 °C

Température

Température de calibration	50 °C
----------------------------	-------