



SPN080

## Cartouche 25kA type 1 pour SPN8xxx

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Nombre de modules 1

#### Principales caractéristiques électriques

Classe d'essai type1 IEC61643-11 Oui

Fréquence assignée 50/60 Hz

#### Intensité du courant

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE 25 kA

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0 W

#### Standards

Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11 T1

Directive européenne WEEE concerné

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Conditions d'utilisation

Température de service -40...60 °C

Température de stockage/transport -40...80 °C