



REN230X

Module contrôle d'accès lecteur de badges/cartes acier inoxydable mat

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	Installation à encastrer
------------------	--------------------------

Fonctions

Fonctions basiques	contrôle d'accès par transpondeur RFID ; fonctionnement autonome sans unité de commande supplémentaire ; capacité mémoire pour jusqu'à 200 passes/transpondeurs ; suppression sélective de passes individuels
--------------------	---

Modèle

Configuration	programmation par carte-maître fournie ; cartes maîtres supplémentaires définissables, également pour plusieurs appareils
---------------	---

Connectivité

Interface	Non
Interconnectable	Non
Rattachement PC	Non

Dimensions

Dimensions découpe du lecteur (L x H)	80 mm
Dimensions face avant (L x H x P)	120 x 120 x 2 mm
Epaisseur de l'acier inoxydable	2 mm

Puissance

Courant absorbé	≈ 200 mA
-----------------	----------

Matières

Matériau / traitement	Métal brossé
Matériau	acier inoxydable
Matériau / Surface	surface en acier inoxydable brossée transversalement

Câble

Ø de conducteur	0.5...0.8 mm
-----------------	--------------

Éléments fournis

Éléments fournis	Carte Mastercard pour la programmation comprise dans la fourniture ; Transpondeurs Keypass non compris dans la fourniture ; Tension d'alimentation non comprise dans la fourniture
------------------	--

Équipement

Autonome	Oui
----------	-----

Contact d'inverseur libre de potentiel	max. 24V/1A
Nombre d'ID d'accès valides en même temps	200
Ensemble lecteur	derrière vitre acrylique affleurante ; symbole « Clé radio » déposé ; afficheur LED à 2 caractères pour l'écran de la capacité mémoire activée
Standards	
Classe VdS	Sans
Sécurité	
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Conditions d'utilisation	
Température de service	-20...55 °C
Identification	
Gamme de produits	MODESTA