



REQ006X



Platine de rue audio 6/1 boutons d'appel acier inoxydable one

Caractéristiques techniques

Matière

Finition	Mat
Matière	Acier inoxydable

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	6
----------------------------	---

Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

Dimensions

Hauteur	295,80 mm
Largeur	133,50 mm
Profondeur	25 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-30 - 80 °C

Textes

Mode de montage	Pour montage vertical, Poussoirs d'appel incassables affleurants, Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Raccordement	Bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis

Fonctions

Type d'interphone	Audio
-------------------	-------

Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm ²
-----------------------	-----------------------

Installation, montage

Montage	Encastré, En saillie
---------	----------------------