



REQ512X



IK07 IP54

Platine de rue vidéo 12/2 boutons d'appel acier inoxydable one

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	en saillie ou sur goutlotte
------------------	-----------------------------

Fonctions

Fonctions de sécurité	Secret d'écoute et secret de vue
Extension vidéo possible	Oui

Compatibilité

Pour l'étiquette	12 mm
------------------	-------

Commandes & indicateurs

Poussoir d'appel	touche d'appel avec lumière, ouvre-porte ou sans fonction, réglable ; poussoir d'appel avec tonalité d'acquiescement (déconnectable) et retour tactile
Temps de fermeture du poussoir d'appel	max. 3 s
Nombre de boutons d'appels	12
Fonction de commandes	ouverture de porte paramétrable uniquement lors d'une connexion ou à tout moment

Tension

Tension de service	24 V DC
Tension de commutation d'ouverture porte	max. 24 V

Intensité du courant

Courant de commutation d'ouverture porte	max. 1 A
--	----------

Dimensions

Profondeur	25 mm
Profondeur de montage	22.5 mm
Compensation de l'épaisseur du mur	17 mm
Caméra dôme	33 mm
Dimensions face avant (L x H x P)	133.5 x 422 x 2 mm
Dimension du porte nom (L x H)	75.5 x 14.5 mm
Dimensions du porte nom (L x H)	72.4 x 12 mm
Dimensions du porte nom (L x H x P)	72.4 x 12 x 0.14 mm
Hauteur	422 mm
Hauteur de montage recommandée pour la caméra	1.5 m
Épaisseur de l'insert de porte-nom	max. 0.5 mm
Largeur	133.5 mm
Épaisseur de l'acier inoxydable	2 mm

Caméra

Angle d'ouverture angle de rotation de la caméra horizontal/vertical	11.5 °
Courant absorbé par la caméra (en fonctionnement)	240 mA
Courant absorbé par la caméra (en veille)	6 mA
Courant absorbé par le chauffage de la caméra	100 mA
Résolution caméra (horizontal x vertical)	720 x 480 px
Ensemble caméra	réglage de la caméra par vis de fixation d'accès frontal
Angle d'ouverture horizontal de la caméra	140 °
Angle d'ouverture vertical de la caméra	120 °
Tension de service LED et chauffage de la caméra	12 V AC

Matières

Couleur des lignes design	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable
Matière	acier inoxydable
Aspect de la surface	mat
Matériau / Surface	surface en acier inoxydable brossée transversalement

Gestion de l'éclairage LED

Courant de service LED par module touche d'appel	45 mA
--	-------

Installation, montage

Mode de montage	pour montage vertical
-----------------	-----------------------

Câble

Ø de conducteur	0.5...0.8 mm
-----------------	--------------

Accessoires inclus

Outil	avec outil d'ouverture
-------	------------------------

Équipement

Durée de déverrouillage ouvre-porte	1...10 s
Face avant	face avant à mécanisme d'ouverture invisible avec ligne de vie

Utilisation

Technologie du système	2 fils
------------------------	--------

Sécurité

Conformité REACH	Non
Sans halogène	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-20...55 °C
Température de stockage/transport	-30...80 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation)	0...65 % (sans condensation)

Instructions

Texte d'indication

Attention ! Ne pas diriger la caméra directement sur des sources de lumière / rayons directs du soleil, sur un fort contraste ou sur un support fortement réfléchissant.