



S00RG

**Interr.-sectionneur de protection HPC00 160A borne à cage 95mm<sup>2</sup> verrouillable**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type de produit	avec interrupteur-sectionneur à fusible
Nombre de pôles	3 P

**Tension**

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	160 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	480 A

**Protection**

Taille de l'élément fusible	NH00
-----------------------------	------

**Dimensions**

Profondeur produit installé	80 mm
Hauteur produit installé	206 mm
Largeur produit installé	106 mm

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	13 W
-----------------------------------	------

**Endurance**

Endurance électrique en nombre de cycles	200
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	1400

**Installation, montage**

Couple de serrage	4,5Nm
-------------------	-------

**Connexion**

Section de raccordement en câble souple	2,5 / 95mm <sup>2</sup>
---	-------------------------

**Standards**

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------