



SBN232

## Interrupteur modulaire 2 pôles 32A

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Position du neutre	sans neutre
Nombre de pôles	2 P
Type de pôles	2 P

#### Modèle

Nombre de modules	1
-------------------	---

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

#### Tension

Tension assignée d'isolement	440 V
Type de tension de commande 1	AC
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

#### Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	32 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	32 A
Courant assigné nominal	32 A
Courant assigné admissible sous 1 seconde	0.48 kA
Courant thermique en air libre	32 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	32 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	32 A

#### Dimensions

Profondeur produit installé	68 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	17.5 mm

#### Fréquence

Fréquence	50 à 60 Hz
-----------	------------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous I <sub>N</sub>	3 W
Puissance dissipée par pôle à I <sub>N</sub>	1.5 W

**Endurance**

---

Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles	25000
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles	25000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	200000

---

**Connexion**

---

Position des bornes	décalées
---------------------	----------

---

**Equipement**

---

Nombre de contacts à ouverture	0
Nombre de contacts à fermeture	2
Nombre de contacts inverseurs	0

---

**Standards**

---

Texte norme	IEC 60947-3 ; IEC/EN 60669-2 ; IEC/EN 60669-4
Directive européenne WEEE	concerné

---

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

---

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-20...50 °C
Altitude	2000 m
Température de stockage/transport	-40...80 °C

---