



SBN380

## Interrupteur modulaire 3 pôles 80A

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de pôles	3
Position du neutre	Sans neutre
Type de pôles	3P

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	80 A
Pouvoir de fermeture à 400 V en AC23A	1354 A
Courant court-circuit avec fusible gl-gG	0,96 kA
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	80 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	80 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	80 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	80 A
Pouvoir de fermeture en court-circuit I <sub>cm</sub> sous 415 V AC selon IEC60947-3	1,35 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947	0,96 kA

#### Installation, montage

Couple de serrage	3,60 - 3,60 Nm
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis

#### Tension

Tension assignée d'emploi U <sub>e</sub>	400 - 400 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	440 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V

#### Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	52,50 mm
Profondeur	68 mm
<b>Equipement</b>	
Nombre de contacts NO	3
Nombre de contacts NF	0
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	-20 - 70 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
<b>Raccordement</b>	
Section de raccordement en câble souple	6 - 35 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	6 - 50 mm <sup>2</sup>
<b>Endurance</b>	
Endurance mécanique nombre de manœuvres	40000
Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles	2500
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles	2500
<b>Puissance</b>	
Puissance dissipée totale sous IN	8,10 W
Puissance dissipée par pôle à In	2,70 W
<b>Connectivité</b>	
Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Bornes alignées
Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires	Bornes alignées