



TXM616D



Module 16 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation REG

Fonctions

Fonctionnement polyphasé convient pour commuter différents conducteurs extérieurs

Modèle

Nombre de modules 8

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux oui

Interrupteurs / Poussoirs manuels Boutons de commande manuelle pour marche/arrêt (montée/descente) ainsi que le fonctionnement bus marche/arrêt par canal/appareil

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 230 V

Fréquence assignée 50/60 Hz

Courant nominal 16 A

Tension

Tension de service par bus 21...32 V DC

Tension d'alimentation du système 30V DC via le bus

Intensité du courant

Courant absorbé bus (transfert de données) 5 mA

Courant absorbé bus (repos) 3 mA

Nombre de circuits d'entrée 0

Courant traversant max 16 A

Courant assigné nominal 16 A

Courant admissible en AC1 pour le contact voie ou zone 1 16 A

Dimensions

Largeur 8 modules

Hauteur 90 mm

Puissance

P max. avec transfos électroniques 1500 W

Puissance dissipée totale sous IN 1.3 W

Puissance dissipée par la commande 150 mW

Puissance de sortie	2300 W
Capacité de coupure max.	25300 W
Transformateurs conventionnels	1500 VA
Transformateurs électroniques	1500 W
Matières	
Couleur	gris clair
Gestion de l'éclairage	
Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)	20 x 36 W
Gestion des ampoules fluorescentes	
Lampes à économie d'énergie	25 x 18 W
Puissance éclairage lampes fluocompactes	25x18W
Lampes fluorescentes à compensation parallèle	1000 W /200 µF
Gestion de l'éclairage LED	
Nombre maximum de lampes LED/CFL	25
Puissance LED	450 W
Gestion des ampoules incandescentes	
P max. avec lampes à incandescence	2300 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2300 W
Connexion	
Section de conducteur (flexible)	0.75...2.5 mm ²
Section de conducteur (rigide)	0.75...2.5 mm ²
Coupleur de bus	avec coupleur de bus intégré
Type de raccordement	avec bornes à vis
Raccordement de bus	raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration	
Modes de configuration supportés	system
Éléments fournis	
Raccordement bus incl.	Oui
Équipement	
Nombre de sorties	16
Expansibilité modulaire	Non
Utilisation	
Caractéristique de différenciation 3 - Ventes	avec bornes à vis
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...45 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Identification

Gamme design principale

KNX