



TYA608A



Module 8 sorties 4A 230V~ avec forçage manuel sans bus

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation REG

Fonctions

Fonctionnement polyphasé convient pour commuter différents conducteurs extérieurs

Modèle

Nombre de modules 6

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux oui

Interrupteurs / Poussoirs manuels Boutons de commande manuelle pour marche/arrêt (montée/descente) ainsi que le fonctionnement bus marche/arrêt par canal/appareil

Touche / bouton avec touche de programmation éclairée

Principales caractéristiques électriques

Courant nominal 4 A

Tension

Tension de service par bus 21...32 V DC

Tension d'alimentation du système 30V DC via le bus

Intensité du courant

Courant absorbé bus (transfert de données) 15 mA

Courant absorbé bus (repos) 9 mA

Nombre de circuits d'entrée 0

Courant traversant max 4 A

Courant de commutation à $\cos \varphi = 0,8$ max. 4 A

Dimensions

Profondeur 65 mm

Largeur 6 modules

Hauteur 90 mm

Puissance

P max. avec transfos électroniques 800 W

Puissance dissipée totale sous IN 2 W

Puissance de sortie 800 W

Transformateurs conventionnels 800 VA

Transformateurs électroniques 800 W

Matières	
Couleur	gris clair
Gestion des ampoules fluorescentes	
Lampes à économie d'énergie	6 x 23 W
Puissance éclairage lampes fluocompactes	6x23W
P max. avec tubes fluo duo comp. série	12 x 36 W
Gestion de l'éclairage LED	
Nombre maximum de lampes LED/CFL	6
Puissance LED	72 W
Gestion des ampoules incandescentes	
P max. avec lampes à incandescence	800 W
Ampoules à incandescence 230 V	800 W
Ampoules halogènes 230 V	800 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	800 W
Connexion	
Section de conducteur (flexible)	0.75...2.5 mm ²
Section de conducteur (rigide)	0.75...2.5 mm ²
Coupleur de bus	avec coupleur de bus intégré
Raccordement de bus	raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Type de connexion	cage sans vis
Configuration	
Modes de configuration supportés	system
Éléments fournis	
Raccordement bus incl.	Oui
Équipement	
Expansibilité modulaire	Non
Utilisation	
Caractéristique de différenciation 3 - Ventes	avec bornes à ressort
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...45 °C
Température de stockage/transport	-20...70 °C
Identification	
Gamme design principale	KNX