



TYA664AN



## Module 4 sorties variables puissance 300W système Parallélisable

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation REG

#### Fonctions

Module de bus amovible Non

Fonctionnement polyphasé convient pour commuter différents conducteurs extérieurs

Démarrage progressif Démarrage progressif non agressif pour les lampes

#### Modèle

Nombre de modules 8

#### Commandes & indicateurs

Avec affichage LED Oui

Voyant lumineux oui

Utilisation utilisation manuelle également possible sans bus, p. ex. sur chantier

Interrupteurs / Poussoirs manuels sélecteur pour fonctionnement manuel/bus et réglage de charge

Touche / bouton avec touche de programmation éclairée

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

Courant nominal 5200 mA

#### Tension

Tension auxiliaire 230 V AC

Tension d'entrée 230 V AC

Tension de service par bus 21...32 V DC

#### Intensité du courant

Courant absorbé bus (transfert de données) < 2.4 mA

#### Protection

Fusible protection contre les surchauffes (affichage à LED)

#### Dimensions

Largeur 8 modules

#### Puissance

Transformateurs variables, conventionnels par canal 300 VA

Puissance éclairage incandescent 5 / 300 W

Puissance dissipée totale sous IN	0.35 W
Puissance dissipée par la commande	1 W
Transformateurs électroniques	par canal 300 W
<b>Alimentation</b>	
Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
<b>Matières</b>	
Couleur	RAL 7035
<b>Gestion des ampoules fluorescentes</b>	
Lampes CFL dimmables	par canal 60 W
Puissance éclairage lampes fluocompactes	60W
<b>Gestion de l'éclairage LED</b>	
Nombre maximum de lampes LED/CFL	8
Lampes à LED dimmables	par canal 60 W
Lampes LED Retrofit 230 V dimmables	par canal 60 W
Puissance LED	60 W
<b>Gestion des ampoules incandescentes</b>	
P max. avec lampes à incandescence	300 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	par canal 300 W
<b>Connexion</b>	
Type de Charge	universel
Section de conducteur (flexible)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur (rigide)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Coupleur de bus	avec coupleur de bus intégré
Raccordement de bus	raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Type de connexion	cage sans vis
<b>Configuration</b>	
Modes de configuration supportés	system
<b>Éléments fournis</b>	
Raccordement bus incl.	Oui
<b>Équipement</b>	
Type de variateur	dimming actuator
Expansibilité modulaire	Non
Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
silencieux	très silencieux
<b>Utilisation</b>	
commande sur place/manuelle	Oui
<b>Sécurité</b>	
Indice de protection IP	IP20

Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non

---

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5...45 °C
Température de stockage/transport	-20...70 °C

---

**Identification**

Gamme design principale	KNX
-------------------------	-----