



TYAS664D



Module KNX/DALI 2, 4 Sorties, broadcast, KNX secure, easy, RGB(T)W

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web	Non
Nombre de canaux	4
Nombre maximal d'appareils par canal	24

Tension

Tension de service	230 - 240 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	AC

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy
----------------------------------	-----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Dimensions

Largeur	44 mm
Profondeur	43 mm
Nombre d'unités de largeur	6