SP120

Parafoudre 1P monobloc 50kA type 1

Caractéristiques techniques

Modèle

Nombre de modules	2

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non

Principales caractéristiques électriques

Classe d'essai type1 IEC61643-11	Oui
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA

Dimensions

Largeur produit installé	36 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0 W

Configuration réseau

Type de réseau	TT/TN

Standards

Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T1
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-40…80 °C
Température de stockage/transport	-40…80 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification