



## TYFS120

## Interface KNX/IP Secure, 1 module

## Caractéristiques techniques

Equipement	
Serveur web	Non
Nombre de canaux	8
Tension	
Tension de service	24 - 24 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	DC
Réglages	
Modes de configuration supportés	ETS
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 45 °C
Commandes et indicateurs	
Avec affichage LED	Oui
Dimensions	
Nombre d'unités de largeur	1
Raccordement	
Type de connexion / prise	RJ45
Textes	

Raccordement de tension de service via les bornes de raccordement, Avec raccord RJ45 pour réseaux Ethernet/IP

Type de raccordement