



Boîte de sol pour recevoir des unités d'alimentation Q12 ou des cassettes Q12

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol Non

Dimensions

Hauteur minimale de la chape 95 mm

Longueur intérieur 252 mm

Largeur de montage 252 mm

Longueur 252 mm

Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés 12

Fonctions

Séparation possible du couvercle de la base Oui

Compatible avec les canaux sous le plancher Non

Compatible avec les canaux de sol fermés à ras de la chape Non

Compatible avec les canaux de sol recouverts d'une chape Non

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux Oui

Compatible avec l'installation sur faux plancher Oui

Adapté au nettoyage humide Non

Matière

Matière Acier

Traitement de surface Galvanisé

Couleur Zinc

UDBDQ12

