


UDBDQ12



**Boîte de sol pour recevoir des unités d'alimentation Q12 ou des cassettes Q12**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Avec cadre de protection pour revêtement de sol Non

**Dimensions**

Hauteur minimale de la chape	95 mm
Longueur intérieur	252 mm
Largeur de montage	252 mm
Longueur	252 mm

**Équipement**

Nombre d'appareils pouvant être installés 12

**Fonctions**

Séparation possible du couvercle de la base	Oui
Compatible avec les canaux sous le plancher	Non
Compatible avec les canaux de sol fermés à ras de la chape	Non
Compatible avec les canaux de sol recouverts d'une chape	Non

**Installation, montage**

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

**Matière**

Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Zinc