


UDBDQ12



Boîte de sol pour recevoir des unités d'alimentation Q12 ou des cassettes Q12

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol Non

Dimensions

Hauteur minimale de la chape	95 mm
Longueur intérieur	252 mm
Largeur de montage	252 mm
Longueur	252 mm

Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés 12

Fonctions

Séparation possible du couvercle de la base	Oui
Compatible avec les canaux sous le plancher	Non
Compatible avec les canaux de sol fermés à ras de la chape	Non
Compatible avec les canaux de sol recouverts d'une chape	Non

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Zinc