



Vector IP65, 3 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles 2

Tension

Tension nominale 400 - 400 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Oui

Montage En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Équipement

Nombre de rails 1

Nombre rangées 1

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Plaque de montage incluse Non

Capacité

Nombre de modules 3

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Dimensions

Hauteur 175 mm

Largeur 111 mm

Profondeur 93 mm

Nombre d'unités de largeur 3

Cache, porte

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 0

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Matière

Matière Polycarbonate (PC)

Code RAL 7035

Couleur Gris clair

VE103SN

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	850 °C