



VE103SN

**Vector IP65, 3 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles 2

**Tension**

Tension nominale 400 - 400 V

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Oui

Montage En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 63 A

**Équipement**

Nombre de rails 1

Nombre rangées 1

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Plaque de montage incluse Non

**Capacité**

Nombre de modules 3

**Fonctions**

Avec guide-câble Oui

**Dimensions**

Hauteur 175 mm

Largeur 111 mm

Profondeur 93 mm

Nombre d'unités de largeur 3

**Cache, porte**

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 0

Couvercle/porte transparent(e) Oui

**Matière**

Matière Polycarbonate (PC)

Code RAL 7035

Couleur Gris clair

**Sécurité**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Classe de protection          | Classe II            |
| Résistance aux chocs IK       | IK07                 |
| Indice de protection IP       | IP65                 |
| Type de verrouillage          | Loquet, Sans serrure |
| GWT tenue au fil incandescent | 850 °C               |