



VF118PS

Coffret encastré 18 M porte opaque

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	Encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Équipement

Nombre de rails	1
Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	18
-------------------	----

Fonctions

Interrupteur principal de protection	Non
Avec guide-câble	Oui

Éléments fournis

Nombre d'interrupteurs différentiels dans l'enveloppe	0
-------------------------------------------------------	---

Dimensions

Hauteur	293 mm
Largeur	460 mm
Profondeur	97,50 mm
Hauteur d'encastrement	257 mm
Largeur de montage	426 mm
Profondeur de montage	72 mm
Nombre d'unités de largeur	18

Cache, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Matière	
Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	850 °C