



WH25250800C

kallysto.line ENC complet: Délect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Détection

Type de capteur Détecteur de mouvement

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Dimensions

Largeur 92 mm

Profondeur de montage 20 mm

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Matière

Couleur Ultra blanc

Matière Polycarbonate (PC)

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Installation, montage

Montage Encastré