



ST309

## Transformateur sécurité 20VA 12V

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation rail DIN symétrique

#### Modèle

Nombre de modules 4

### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 230 V

Fréquence assignée 50 Hz

#### Tension

Tension assignée d'isolement 4000 V

Tension d'emploi secondaire 2 12 V

Tension à vide au secondaire 13.3 V

Tension d'emploi au secondaire 12 V

#### Intensité du courant

Intensité au secondaire 1.67 A

#### Dimensions

Profondeur produit installé 58 mm

Hauteur produit installé 85 mm

Largeur produit installé 70 mm

#### Puissance

Puissance consommée 20 VA

Puissance dissipée totale sous IN 2 W

#### Installation, montage

Approprié pour montage apparent Oui

Approprié pour montage encastré Non

#### Équipement

Commutateur marche/arrêt Non

Protégé contre les court-circuits Oui

#### Standards

Texte norme EN 61558-2-6

Directive européenne WEEE concerné

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Protection thermique	Oui
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	-20...35 °C