

VML810C

Consumer unit, Design 10, 10way, split load, config, 100A Sw, 2*80A, 30mA, RCCB

:hager

- Architecture
 - Nombre de poles de l'interrupteur principal
2
 - Mode de fixation
en saillie
- Fonctions
 - Protection contre les surtensions
Oui
- Dimensions
 - Profondeur de montage
83 mm
 - Profondeur produit installé
98.2 mm
 - Hauteur produit installé
245 mm
 - Largeur produit installé
476 mm
 - Largeur dans les unités de division
10
- Porte, couvercle
 - Couvercle/porte transparent(e)
Oui
 - Cadenassable
Oui
- Matières
 - Matière
acier

- Installation, montage
 - Adapté à un usage extérieur
Non
- Connexion
 - Nombre de phases accessibles
1
- Eléments fournis
 - Nombre de RCCB dans l'enveloppe
2
- Accessoires inclus
 - Plaque de montage incluse
Non
 - Avec serrure
Non
- Equipement
 - Avec transformateur pour sonnerie
Non
 - Extension possible
Non
 - Accessoriable
Non
- Standards
 - Homologations
BS EN 61439-3
 - Directive européenne WEEE
concerné
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP2XC