



Alimentation Bus 30V TBTS 320 mA

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non
----------------------------	-----

Type de connection / prise	QuickConnect
----------------------------	--------------

Courant électrique

Courant de sortie	320 mA
-------------------	--------

Tension

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

Tension de sortie	28 - 32 V
-------------------	-----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Textes

Fusible	Avec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges
---------	---

Raccordement	Le conducteur de terre protégé doit être connecté
--------------	---

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

TXA111

