



Bloc différentiel 3P 40A 30mA type haute immunité

Caractéristiques techniques

Position du neutre	gauche
Nombre de pôles	3 P
Avec pôle de Neutre coupé	Non
Tension assignée d'emploi Ue	400 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Courant différentiel assigné	30 mA
Courant assigné nominal	40 A
Profondeur produit installé	9.2 cm
Hauteur produit installé	7 cm
Largeur produit installé	3.5 cm
Fréquence	50 Hz
Puissance dissipée totale sous IN	2.2 W
Protégé contre les déclenchements intempestifs	Oui
Déclenchement légèrement temporisé	Non
Endurance électrique en nombre de cycles	2000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	1000
Couple de serrage	2,8Nm
Type de loquet haut pour produits modulaires	Plastique
Type de loquet bas pour produits modulaires	non applicable
Démontabilité haute pour produits modulaires	Oui
Démontabilité basse pour produits modulaires	Non
Section de raccordement en câble souple	16mm ²
Section de raccordement en câble rigide	25 mm ²
Sensibilité différentiel réglable	Non
Temps de déclenchement réglable	Non
Temporisation de la protection différentiel	0 s
Intègre porte étiquette transparent	Non
Directive européenne WEEE	concerné
Indice de protection IP	IP20
Type de protection différentielle	HI
Température de service	40 °C -5 °C
Altitude	2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution	Exécution I

Mots clés

Bloc différentiel ;
Bornes alignées ;
Simple sortie