



TXA663A



Module de sortie pour l'éclairage variable - 3 sorties directes 300W / New Easy

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation REG

Fonctions

Démarrage progressif Démarrage progressif non agressif pour les lampes

Modèle

Nombre de modules 6

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux oui

Utilisation utilisation manuelle également possible sans bus, p. ex. sur chantier

Interrupteurs / Poussoirs manuels sélecteur pour fonctionnement manuel/bus et réglage de charge

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

Courant nominal 4 mA

Tension

Tension auxiliaire 230 V AC

Tension d'entrée 230 V AC

Tension de service par bus 21...32 V DC

Tension d'alimentation du système 30V DC via le bus

Intensité du courant

Courant absorbé bus (transfert de données) < 2.3 mA

Protection

Fusible protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique), protection contre les surchauffes (affichage à LED)

Dimensions

Largeur 6 modules

Puissance

Transformateurs variables, conventionnels par canal 300 VA

Puissance éclairage incandescent 900 W

Puissance dissipée totale sous IN 770 mW

Puissance dissipée par la commande 430 mW

Puissance du variateur 900 W

Matières

Couleur	gris clair
---------	------------

Gestion des ampoules fluorescentes

Nombre de lampes à économie d'énergie	par canal max. 8
Lampes CFL dimmables	par canal 60 W
Puissance éclairage lampes fluocompactes	210W

Gestion de l'éclairage LED

Nombre de lampes à LED 230 V dimmables	max. par canal 8
Nombre maximum de lampes LED/CFL	12
Lampes à LED dimmables	par canal 60 W
Puissance LED	210 W

Gestion des ampoules incandescentes

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	par canal 300 W
--	-----------------

Connexion

Type de Charge	universel
Section de conducteur (flexible)	0.75...2.5 mm ²
Section de conducteur (rigide)	0.75...2.5 mm ²
Coupleur de bus	avec coupleur de bus intégré
Raccordement de bus	raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX

Configuration

Modes de configuration supportés	system
----------------------------------	--------

Éléments fournis

Raccordement bus incl.	Oui
------------------------	-----

Équipement

Nombre de sorties	3
Type de variateur	dimming actuator
Entrée de poste secondaire	Oui
élément de puissance supplémentaire utilisable	Non
Expansibilité modulaire	Non
Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
silencieux	très silencieux

Utilisation

commande sur place/manuelle	Oui
-----------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...45 °C
Température de stockage/transport	-20...70 °C

Identification

Gamme design principale	KNX
-------------------------	-----