



Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe C - 25A 3 modules

Caractéristiques techniques

Position du neutre	gauche
Nombre de pole protégé	3
Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	3P+N
Courbe	C
Avec pole de Neutre coupé	Oui
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Borne décalée
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes décalées
Pouvoir de coupure assigné I_{cn} sous AC selon IEC 60898-1	6 kA
Tension assignée d'emploi U_e	400 V 415 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Courant assigné nominal	25 A
Pouvoir de coupure de service I_{cs} AC selon IEC 60898-1	6 kA
Pouvoir de coupure ultime I_{cu} sous 220V AC selon IEC 60947-2	10 kA
Pouvoir de coupure ultime I_{cu} sous 380V AC selon IEC 60947-2	10 kA
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif	1.13 I_n 1.45 I_n
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif	6 I_n 9 I_n
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC	15 I_n 7 I_n
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC	0 I_n
Courant assigné à -10°C	28.7 A
Courant assigné à 50°C	23.54 A
Courant assigné à 60°C	22.77 A
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés	0.95
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	0.95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	0.9

Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	0.85
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz	1.1
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz	1.2
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz	1.5
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz	1
Profondeur produit installé	70 mm
Hauteur produit installé	84.7 mm
Largeur produit installé	53.1 mm
Fréquence	50 Hz 60 Hz
Puissance dissipée totale sous IN	10.4 W
Puissance dissipée par pôle à In	3.7 W
Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	20000
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Couple de serrage	1,9Nm
Type de loquet haut pour produits modulaires	Plastique
Type de loquet bas pour produits modulaires	Plastique
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis
Démontabilité haute pour produits modulaires	Oui
Démontabilité basse pour produits modulaires	Oui
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	0.75 mm ² 16 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0.75 mm ² 10 mm ²
Intègre porte étiquette transparent	Non
Texte norme	EN 60898-1
Homologations	NF
Directive européenne WEEE	concerné
Indice de protection IP	IP20
Température de service	-25 °C 60 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Classe de limitation d'énergie I ² t	3
Altitude	2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats
Température de stockage/transport	-25 °C 80 °C
Mots clés	Disjoncteur ; Bornes décalées ; Modulaire