



VE118SN

Vector IP65, 1x18 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Modèle

Nombre de modules 18

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 400 V

Tension

Tension assignée d'emploi en continue 1000 V DC

Intensité du courant

Courant assigné nominal 63 A

Dimensions

Profondeur produit installé 151 mm

Profondeur interne 151 mm

Hauteur produit installé 302 mm

Largeur produit installé 418 mm

Largeur dans les unités de division 18

Épaisseur du matériau des parois latérales 2.5 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Loquet

Indice de protection avec porte IP 65

Cadenassable Non

Nombre de serrure de la porte 0

Type de couvercle fermé (plein)

Verrouillage de la porte sans

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Matières

Couleur gris clair

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui
-----------------------------	-----

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	15
---------------------------	----

Équipement

Nombre rangées	1
----------------	---

Nombre de travée de large	1
---------------------------	---

Nombre de rails	1
-----------------	---

Accessoirable	Oui
---------------	-----

Extension possible	Non
--------------------	-----

Borne de mise à la terre	Non
--------------------------	-----

Borne à conducteur neutre	Non
---------------------------	-----

Porte pour transmission du signal	Oui
-----------------------------------	-----

Standards

GWT tenue au fil incandescent	850 °C
-------------------------------	--------

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Classe de protection	classe II
----------------------	-----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25...40 °C
------------------------	-------------