



VE312SN

Vector IP65, 3x12 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Fonctions

Avec pole de Neutre coupé Oui

Avec guide-câble Oui

Modèle

Nombre de modules 36

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 400 V

Tension

Tension assignée d'emploi en continue 1000 V DC

Intensité du courant

Courant assigné nominal 63 A

Dimensions

Profondeur produit installé 151 mm

Profondeur interne 151 mm

Hauteur produit installé 552 mm

Largeur produit installé 310 mm

Largeur dans les unités de division 12

Epaisseur du matériau des parois latérales 2.5 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Loquet

Indice de protection avec porte IP 65

Cadenassable Non

Nombre de serrure de la porte 0

Type de couvercle fermé (plein)

Verrouillage de la porte sans

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Matières

Couleur gris clair

Couleur gris clair

Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Type de traitement de surface	non traitée
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Oui
Connexion	
Nombre d'entrée de câbles	12
Éléments fournis	
Avec couverture	Oui
Équipement	
Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	1
Nombre de rails	3
Accessoriable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	46
Extension possible	Non
Porte pour transmission du signal	Oui
Standards	
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Classe de protection	classe II
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25...40 °C