



XEV1K22T2S

EVCS witty solar 1x22kW 3P T2 + RFID

Caractéristiques techniques

Architecture

Système de connexion	Typ 2S
----------------------	--------

Fonctions

Fonction de contrôle d'accès	Oui
Avec gestion de charge	Oui

Connectivité

Quantité des points de chargement	1
Quantité des prises de courant CEE	0
Quantité des prises de courant de chargement GB	0
Quantité des prises de courant de chargement le type 2	1
Quantité des prises de courant de chargement type 3	0
Quantité des connecteurs de véhicule CHAdeMO	0
Quantité des connecteurs de véhicule type 1	0
Quantité des connecteurs de véhicule type 1 CCS	0
Quantité des connecteurs de véhicule type 2	0
Quantité des connecteurs de véhicule type 2 CCS	0

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Courant nominal	32 A

Dimensions

Profondeur produit installé	173 mm
Hauteur produit installé	553.5 mm
Longueur	549 mm
Largeur produit installé	250.5 mm

Puissance

Puissance raccordée	1.38...22.08 kW
Puissance max. par point de chargement	22 kW

Alimentation

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	3 phases
---	----------

Matières

Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	matière plastique
Groupe de matériau	plastique

Équipement

Avec le compteur d'énergie	Non
Avec connexion pour maison	Non
Quantité des prises de courant du ménage	0
Quantité des connecteurs de véhicule GB AC	0
Quantité des connecteurs de véhicule GB DC	0
Avec disjoncteur de protection	Non

Standards

Directive européenne RoHs	conforme
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25...50 °C
------------------------	-------------