



















Borne de charge VE witty 1x22kW 3P T2 IP55 IP RFID

Caractéristiques techniques

Р		10	-	2	n	-	
	ч		3	c		•	c

Puissance max. par point de chargement	22 kW
Puissance raccordée	11 - 22 kW
Fréquence	

Fréquence	50 - 60 Hz

Alimentation électrique

Nor	bre de phase pour l'alimentation	
d'e	ergie	

3

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

Connectivité

Ouantité des points de chargement	1

Fonctions

Avec gestion de charge	Oui

Equipement

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec déclenchement d'urgence	en cas de

Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant Oui

Dimensions

Lâ	argeur	237 mm
Lo	ongueur	549 mm

Profondeur 173 mm

Installation, montage

Montage Mont	age mural
--------------	-----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK10