

# SRA01255

Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 125/5A 2,5VA Classe 1



## Architecture

Type de produit	Transformateur de courant à enficher
Mode de fixation	sur rail DIN ou sur platine de fixation

## Fonctions

Classe de précision	1
---------------------	---

## Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
--------------------	----------

## Tension

Tension assignée d'isolement	3 kV
------------------------------	------

## Intensité du courant

Courant Max au primaire	125 A
Courant Max au secondaire	5 A
Courant primaire	125 A
Facteur de limite de surintensité	FS 5

---

#### Dimensions

Profondeur produit installé	30 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Largeur produit installé	49.5 mm
Largeur de l'ouverture	29.5 mm
Hauteur de l'ouverture	20 mm
Taille de la barre	30x10 mm ; 25x15 mm ; 20x20 mm

#### Puissance

Puissance	2.5 VA
Puissance consommée	2.5 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1.6 W

#### Connexion

Section de raccordement en câble souple	1,5 ; 6mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1,5 ; 6mm <sup>2</sup>
Type de connexion	vis

#### Equipement

Nombre d'entrées	1
Avec protection tactile	Oui

#### Utilisation

Rapport de transformation	125A ; 5A
---------------------------	-----------

#### Standards

Produit certifié	non
Directive européenne WEEE	concerné

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP10
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de stockage	-40/40 °C
-------------------------	-----------