



294411

Var. rot. uni a. enjol. (R,L,C,LED), régl. cont., Serie 1930/Glas, noir, bril.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Nuit

Code RAL 9005

Matière Plastique

Dimensions

Ø de la dimension de l'axe 4 mm

Profondeur de montage 24 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 45 mm

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

Éclairage

Lampes LED réglables 230 V 3 - 100 W

Textes

Entrée de poste auxiliaire Avec entrée de poste auxiliaire pour poussoir (contact normalement ouvert) Avec commande à une surface, Avec entrée auxiliaire pour commande déportée

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

Fusible Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Mode de montage Avec griffes d'écartement

Principe de variation Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage

Tension Vérification de la tension possible sans démontage

Type de raccordement Avec bornes à vis