




ADC432F



Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 32A 30mA type AC

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	3P+N
Courbe	C

Sécurité

Type de protection différentielle	AC
Indice de protection IP	IP2X

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné I _{cn} sous AC selon IEC60898-1	6 kA
---	------

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
Tension maxi d'utilisation	440 V
Tension assignée d'emploi U _e	230 - 400 V
Catégorie de surtension selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1	3

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
Courant différentiel assigné	30 mA
Courant assigné à 20°C	33,20 A
Courant assigné à 30°C	32 A
Courant assigné à 35°C	31,60 A
Courant assigné à 40°C	31,10 A
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés	0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	0,90
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	0,85
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif	1,13 - 1,45 A
Pouvoir de coupure de service I _{cs} AC selon IEC60898-1	6 kA
Pouvoir de coupure de service I _{cs} sous 230 V AC selon IEC60947-2	7,50 kA

Puissance

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Altitude	2 000 m
Classe de limitation d'énergie I ² t	3
Température de service	-5 - 60 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2	2
Tropicalisation/humidité/Exécution	Tous climats

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	6 000
---	-------

Équipement

Accessoirable	Oui
---------------	-----

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 10 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 16 mm ²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 - 10 mm ²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 - 16 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 10 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 16 mm ²

Installation, montage

Couple de serrage	1,90 - 1,90 Nm
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis

Capacité

Nombre de modules	5
-------------------	---

Dimensions

Hauteur	93,40 mm
Largeur	88,50 mm
Profondeur	70 mm