

BDH825

Bloc différentiel double sortie 4P 25A 30mA type haute immunité



Architecture

Position du neutre	gauche
Nombre de pôles	4 P

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi U_e	230 / 400 V
Fréquence assignée	50 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

Intensité du courant

Courant différentiel assigné	30 mA
------------------------------	-------

Courant / température

Courant assigné à 40°C	25 A
------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	70 mm
Hauteur produit installé	102 mm
Largeur produit installé	52.5 mm
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	1.4 W
Déclenchement	
Protégé contre les déclenchements intempestifs	Oui
Endurance	
Endurance électrique en nombre de cycles	1000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	6000
Installation, montage	
Couple de serrage	1,7Nm
Type de loquet haut pour produits modulaires	Plastique
Type de loquet bas pour produits modulaires	non applicable
Démontabilité haute pour produits modulaires	Oui
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	6mm ²
Section de raccordement en câble rigide	10 mm ²
Standards	
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Type de protection différentielle	HI
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25/70 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 2	
Altitude	2000 m
Température de stockage	-55/70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution	Exécution I