



ATA125089010



Té dérivation 3D pour moulure ATHEA 12x50mm en blanc pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Dimensions

Hauteur de goulotte 13 mm

Longueur 102 mm

Largeur de goulotte 52 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP40

Sans halogène Oui

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante -5...60 °C