



BC226

## Bloc différentiel 2P 25A 10mA type AC

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Position du neutre	Gauche
Nombre de pôles	2

#### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

#### Tension

Tension assignée d'emploi $U_e$	230 - 400 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V

#### Courant électrique

Courant différentiel assigné	10 mA
Courant assigné nominal	25 A

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Connectivité

Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées
---	-----------------

#### Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	92 mm