

BD266

Bloc différentiel 2P 63A 30mA type AC 60Hz

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|--------------------|--------|
| Position du neutre | Gauche |
| Nombre de pôles | 2 |

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

Tension

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 - 230 V |
| Tension assignée d'isolement | 500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4 000 V |

Courant électrique

| | |
|------------------------------|-------|
| Courant différentiel assigné | 30 mA |
| Courant assigné nominal | 63 A |

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 60 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Connectivité

| | |
|---|-----------------|
| Alignement des bornes basses pour produits modulaires | Bornes alignées |
|---|-----------------|

Dimensions

| | |
|------------|-------|
| Hauteur | 70 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Profondeur | 92 mm |