



BDF340

**Bloc différentiel 3P 40A 30mA type F**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	40 A
Courant différentiel assigné	30 mA

**Architecture**

Nombre de pôles	3
-----------------	---

**Sécurité**

Type de protection différentielle	F
-----------------------------------	---

**Capacité**

Nombre de modules	3
-------------------	---

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Installation, montage**

Couple de serrage	2,80 - 2,80 Nm
-------------------	----------------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	3,73 W
-----------------------------------	--------

**Endurance**

Endurance électrique en nombre de cycles	2 000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	1 000

**Tension**

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V

**Raccordement**

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 16 mm <sup>2</sup>

**Connectivité**

Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées
---	-----------------

**Dimensions**

Hauteur	70 mm
Largeur	35 mm

