



BDF340F

Bloc différentiel 3P 40A 30mA type F

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	40 A
Courant différentiel assigné	30 mA

Architecture

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Sécurité

Type de protection différentielle	F
-----------------------------------	---

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	1,90 - 1,90 Nm
-------------------	----------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	7,2 W
-----------------------------------	-------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	1 000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	6 000

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	0,75 - 16,0 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0,75 - 10,0 mm ²

Connectivité

Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées
---	-----------------

Dimensions

Hauteur	93,40 mm
Largeur	35,40 mm

