



BFC240F



## Bloc différentiel 1P+N 40A 300mA type AC

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Position du neutre	Gauche
Nombre de pôles	2

#### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

#### Tension

Tension assignée d'emploi $U_e$	230 - 230 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V

#### Courant électrique

Courant différentiel assigné	300 mA
Courant assigné nominal	40 A

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Connectivité

Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Borne décalée
---	---------------

#### Dimensions

Hauteur	93,40 mm
Largeur	17,70 mm
Profondeur	66 mm